

systemtronic

fiche technique HOLD DAILY



Description général:

Hold Daily, un meuble auxiliaire spécifique pour des espaces de travail, fermé par derrière, avec une capacité et facilité de mouvement grâce à ses roues spéciales de 64 mm de diamètre.

Disponible dans deux versions : Hold Daily DR avec porte et serrure ou Hold Daily BX sans porte.

Fabriqué en tôle d'acier pliée, peint en polyester.

Désigne par: Estudio Enblanc.



Description technique:


Matière: Acier.

Dimensions:


Hold daily DR: 485x362x920 mm

Hold daily BX: 485x362x920 mm

HOLD DAILY DR



HOLD DAILY BX



Système international unités: mm

Finitions:

Pour l'utiliser dans des zones humides, il ya un processus a accomplir avant la peinture. Veuillez nous contacter pour les dimensions et les finitions speciaux.

Entretien:-Peinture polyester:

Pour la saleté sèche (poussière), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer à l'aide d'une éponge avec de l'eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide. Éviter d'utiliser des produits contenant des solvants et/ou de l'alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique:

Nous conseillons d'utiliser des produits de nettoyage d'usage courant pour les surfaces délicates. Éviter d'utiliser de l'alcool, des solvants ou des agents abrasifs.